

**Čeljust 64 mm, za T-Rex/Centro Gripp pomična, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361222 125
GTIN	4250364400749
Razred artikla	34A

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje majhnih do srednje velikih obdelovancev. Možnost vpenjanja surovcev prek 2 nastavljivih prijemalnih nastavkov. Gladke vpenjalne površine za vpetje predhodno obdelanih obdelovancev.

Primerno za:

Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.

Tehnični opis

Območje vpenjanja S2	66 – 138 / – mm
Širina čeljusti b	96 mm
Širina b ₁	64 mm
Območje vpenjanja S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Višina čeljusti h	45 mm
ustreza barvni kodi	T-Rex
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
n ₁	37 mm

Višina h ₂	14 mm
Dolžina čeljusti I	79 mm
za tip	125
Območje vpenjanja S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža