

HOLEX**Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 461796 300 |
| GTIN | 4045197486806 |
| Razred artikla | 42G |

Opis**Izvedba:**

Iz **nerjavnega** vzmetnega tračnega jekla.

Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne razdelitvene črte in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.

Na zgornjem in spodnjem robu je 1-milimetrska merilna skala.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------------|
| Dolžina | 300 mm |
| Debelina preseka | 0,5 mm |
| Širina preseka | 13 mm |
| Kalibriranje | F8 |
| Standard | EG II |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| Vrsta izdelka | Ravnila |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|