

**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 12-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od \varnothing 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od \varnothing 12 HM).

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Merilno območje	12 - 16 mm
\varnothing nastavitvenega obroča	16 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Mera a	0,5 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 12-20	428993 12-20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14