

**Mahr****Mikrometer za notranje merjenje Micromar, Merilno območje: 85-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani.

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

Hitri pogon z vgrajeno sklopko.

Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine.

Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine.**

Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 428950, nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Mera a	0 mm
Standardna globina merjenja	97 mm
Merilno območje	85 - 100 mm
Globina merjenja s podaljškom	247 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

### Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
---	-----------