

Garant**Tračni meter s kontrolnim okencem, Dolžina traku: 2m**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 462210 2 |
| GTIN | 4045197154101 |
| Razred artikla | 41H |

Opis

Izvedba:

- Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
- Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
- Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
- Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
- Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
- Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.

Tehnični opis

| | |
|----------------|-------|
| Širina traku | 16 mm |
| Višina ohišja | 63 mm |
| Dolžina ohišja | 63 mm |
| Širina ohišja | 24 mm |

| | |
|---------------|--------------|
| Dolžina traku | 2 m |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Vrsta izdelka | Tračni metri |

Storitve

| | |
|---|----------|
| KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 2 m | 026240 2 |
|---|----------|