



Adapterska čeljust nepomična, za tip: 90



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361620 90
GTIN	4250364401227
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za :

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Širina čeljusti b: 90 mm

Višina čeljusti h: 46 mm

Višina h₁: 16 mm

Dolžina čeljusti l: 66 mm

Dolžina l₁: 30 mm

ustreza barvni kodi: LC

Tehnični opis

Višina čeljusti h	46 mm
-------------------	-------

Dolžina l_1	30 mm
za tip	90
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
Dolžina čeljusti l	66 mm
Širina čeljusti b	90 mm
Višina h_1	16 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)