



Adapterska čeljust nepomična, za tip: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361620 200
GTIN	4250364401258
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za :

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Širina čeljusti b: 202 mm

Višina čeljusti h: 85 mm

Višina h₁: 24 mm

Dolžina čeljusti l: 100 mm

Dolžina l₁: 34 mm

ustreza barvni kodi: LC

Tehnični opis

Višina čeljusti h	85 mm
-------------------	-------

za tip	200
Višina h_1	24 mm
Dolžina čeljusti l	100 mm
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
Širina čeljusti b	202 mm
Dolžina l_1	34 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)