



## Nihajoča čeljust pomična, za tip: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361660 90
GTIN	4250364400909
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

Pomična čeljust, na eni strani narebričena.

#### Uporaba:

- Za vpenjanje nevzporednih obdelovancev.
- Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

#### Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

#### Primerno za :

NC8, Garant-NC, Titan.

#### Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

za tip: 90

Širina čeljusti b: 90 mm

Višina čeljusti h: 34 mm

Dolžina čeljusti l: 68 mm

ustreza barvni kodi: Duo

ustreza barvni kodi: LC

### Tehnični opis

ustreza barvni kodi	Duo
ustreza barvni kodi	LC

ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
Širina čeljusti b	90 mm
Dolžina čeljusti l	68 mm
za tip	90
Višina čeljusti h	34 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)