



Vakuumska črpalka, Tip: VP2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

Vakuumske črpalke (**le za suho obdelavo**).

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m , 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.

Dolžina: 271 mm

Širina: 258 mm

Višina: 296 mm

Sesalna moč: 10 m³/h

Napetost motorja: 230 V

Moč motorja: 0,4 kW

Tehnični opis

Masa	18 kg
Moč motorja	0,4 kW
Dolžina	271 mm

Višina	296 mm
Sesalna moč	10 m ³ /h
Širina	258 mm
Napetost motorja	230 V
Vrsta izdelka	Vakuumski generator