



## Adapterska čeljust pomična, za tip: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361600 90
GTIN	4250364400862
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Pomična čeljust.

**Uporaba:**

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

**Material:**

Kaljeno jeklo, brušene površine.

**Primerno za :**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Širina čeljusti b: 90 mm

Višina čeljusti h: 46 mm

Višina h<sub>1</sub>: 16 mm

Dolžina čeljusti l: 60 mm

Dolžina l<sub>1</sub>: 30 mm

ustreza barvni kodi: LC

### Tehnični opis

Širina čeljusti b	90 mm
-------------------	-------

Dolžina čeljusti l	60 mm
Dolžina l <sub>1</sub>	30 mm
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
za tip	90
Višina h <sub>1</sub>	16 mm
Višina čeljusti h	46 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)