



Nihajoča čeljust pomična, za tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361660 160
GTIN	4250364400923
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust, na eni strani narebričena.

Uporaba:

- Za vpenjanje nevzporednih obdelovancev.
- Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za :

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

za tip: 160

Širina čeljusti b: 160,4 mm

Višina čeljusti h: 49,8 mm

Dolžina čeljusti l: 118 mm

ustreza barvni kodi: LC

ustreza barvni kodi: TC

Tehnični opis

Višina čeljusti h	49,8 mm
Širina čeljusti b	160,4 mm

Dolžina čeljusti I	118 mm
za tip	160
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	Titan 2
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)