

**Lamelni blok (posamično, nemagneten), Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380820 7
GTIN	4045197311023
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- **Kombinacija jekla in medenine.**
- **Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.**
- **Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.**
- **Lamelni bloki niso magnetni.**
- **Toleranca višine $\pm 0,5$ mm.**

Uporaba:

- **Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.**
- **V bloke je mogoče vdlati profil poljubne oblike.**

Tehnični opis

Dolžina	100 mm
Širina	50 mm
Višina	40 mm
Masa	1,7 kg
Smer polov	L
Izvedba	ravna

Vrsta izdelka

Lamelni bloki