



Adapterska čeljust pomična, za tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361600 160
GTIN	4250364400886
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za :

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Širina čeljusti b: 164 mm

Višina čeljusti h: 73 mm

Višina h₁: 24 mm

Dolžina čeljusti l: 100 mm

Dolžina l₁: 34 mm

ustreza barvni kodi: LC

Tehnični opis

ustreza barvni kodi	LC
---------------------	----

ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Dolžina čeljusti l	100 mm
Širina čeljusti b	164 mm
Dolžina l ₁	34 mm
za tip	160
Višina h ₁	24 mm
Višina čeljusti h	73 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)