

**Jekleni tračni meter za obseg in \emptyset , Maks. obseg merilnega območja: 2200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465680 2200
GTIN	2050001061713
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjšega obsega in \emptyset okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in \emptyset . Razdelitev skale 1 mm.

Odčitavanje z nonijem 0,1 mm. Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

Napotek:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

Tehnični opis

Merilno območje za merjenje obsega	940 - 2200 mm
Merilno območje za merjenje \emptyset	300 - 700 mm
Širina traku	16 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Debelina traku	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 3000
mm

026280 3000