

**Beli jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 20m****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 462900 20     |
| GTIN                  | 4007368074632 |
| Razred artikla        | 46M           |

**Opis****Izvedba:**

**Ohišje:** neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

**Okvir:** okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

**Merilni trak:** patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

**Beli jekleni merili trak.** Trak je kaljen, fosfatna plast za zaščito pred korozijo in prevleka iz umetne smole za zaščito proti obrabi. Odlično odčitavanje. Neprekinjena skala v mm.

**Napotek:**

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

**Tehnični opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| Širina ohišja  | 115 mm |
| Dolžina ohišja | 138 mm |
| Širina traku   | 13 mm  |
| Vilice ohišja  | 32 mm  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tip začetka metra | A            |
| Dolžina traku     | 20 m         |
| Standard          | EG II        |
| Kalibriranje      | G1           |
| Vrsta izdelka     | Tračni metri |

**Storitve**

|  |           |
|--|-----------|
| KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m | 026240 50 |
|--|-----------|