

Mitutoyo**Mali mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 3-4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavno jeklo, vsi deli za odčitavanje nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje. Nastavljanje merilne glave (**z dvema merilnima površinama iz karbidne trdine**) poteka prek **s karbidno trdino opremljene** gonilne igle.

Uporaba:

Za natančno merjenje premera in okroglosti izvrtin.

Dodatni pribor:

Mikrometri za notranje merjenje art. 484030.

Tehnični opis

Merilno območje	3 - 4 mm
Merilna globina	22 mm
Celotna dolžina	115 mm
Ø merilnega bobna	17 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6

Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4