

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 150-175mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429110 150-175
GTIN	4946368563084
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.**

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

**Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–16 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.**

### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445, podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

### Napotek:

Po ponudbi so dobavljivi za merilno območje do 300 mm.

## Tehnični opis

Mera a	12,4 mm
Globina merjenja s podaljškom	301 mm
Standardna globina merjenja	151 mm
Merilno območje	150 - 175 mm
Točnost	0,005 mm

Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabl tipko Data Tip D1	497445 D1
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497445 D2

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357

081560 357