

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 20-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429110 20-25
GTIN	4946368562988
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.**

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

**Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–16 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445, podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

**Napotek:**

Po ponudbi so dobavljivi za merilno območje do 300 mm.

**Tehnični opis**

Standardna globina merjenja	88 mm
Globina merjenja s podaljškom	238 mm
Merilno območje	20 - 25 mm
Mera a	0,3 mm
Točnost	0,003 mm

Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497445 D2
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497445 D1
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm	484030 23
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20