

BMI®**Tračni meter iz steklenih vlaken na vilicah, Dolžina traku: 30m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465500 30
GTIN	4007368020592
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak iz steklenih vlaken. Izjemna odpornost proti prelomu **in fleksibilnost**, odporen proti vremenskim vplivom in neobčutljiv na veliko kemikalij. **Električno neprevoden**. Odlično odčitavanje. Skala v cm.

Vel. 30 z okvirjem V-oblike.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po ponudbi.

Tehnični opis

Širina traku	13 mm
Širina okvirja	150 mm
celotna dolžina	310 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	30 m

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------