

**Mitutoyo****Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 20-25mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 429250 20-25  |
| GTIN                  | 4946368636511 |
| Razred artikla        | 44A           |

## Opis

### Izvedba:

**Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**. Merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana.

### Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

### Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic art. 497080, podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

### Rezervni del:

Nadomestna merilna glava art. 429252.

## Tehnični opis

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Odčitavanje                           | 0,001 mm                            |
| Merilno območje                       | 20 - 25 mm                          |
| Standardna globina merjenja           | 59 mm                               |
| Mera a                                | 0,3 mm                              |
| Globina merjenja s podaljškom         | 209 mm                              |
| Točnost                               | 0,006 mm                            |
| Število vključenih baterij            | 1                                   |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357                          |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje                |
| Standard                              | Tovarniški standard                 |
| Vmesnik                               | Vmesnik Digimatic                   |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti     | enkratna nastavitve ničelne točke   |
| Merilno orodje                        | digitalni                           |
| Poročilo o preizkusu                  | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Pakiranje                             | čvrsta škatla                       |
| Kalibriranje                          | B6                                  |
| Vrsta izdelka                         | 3-točkovni notranji merilnik        |

## Storitve

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |
| Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm        | 022500 50  |

## Pribor

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Priključni kabel Tip USB2 | 497080 USB2 |
|---------------------------|-------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip             | 498975       |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm         | 484030 23    |
| Oddajnik Tip S1  | 498966 S1    |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150 | 429010 3/150 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357              | 081560 357   |
| Priključni kabel Tip D1                                | 497080 D1    |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip               | 498965       |
| Priključni kabel Tip D2                                | 497080 D2    |