

Mitutoyo**Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 6-12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–25 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429110, nastavitveni obroči.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Merilno območje	6 - 12 mm

Število mikrometrov	3
Število nastavitvenih obročev	2
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Pribor

Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E