

Mitutoyo

Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 12-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**.

Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429250, kontrolni prstani.

Tehnični opis

Število merilnih glav	3
Število nastavitvenih obročev	2
Merilno območje	12 - 25 mm
Ø nastavitvenega obroča	16 / 20 mm
Točnost	0,005 / 0,006 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm	484030 23

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975