

**Beli jekleni tračni meter na vilicah, Dolžina traku: 50m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	464500 50
GTIN	4007368004011
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Beli jekleni merili trak. Trak je kaljen, fosfatna plast za zaščito pred korozijo in prevleka iz umetne smole za zaščito proti obrabi. Odlično odčitavanje. Neprekinjena skala v mm.

Vel. 20 in 30 z ravnim okvirjem, vel. 50 z okvirjem V-oblike.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po ponudbi.

Tehnični opis

Širina traku	13 mm
celotna dolžina	340 mm
Širina okvirja	150 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	50 m
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri
Storitve	
KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50