

BMI**Beli jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462390 10
GTIN	4007368006497
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Beli tračni meter, obojestranska skala na lakiranem jeklenem merilnem traku. Kaljeni trak je zaradi zaščitene osnovne površine odporen proti koroziji in vlagi, bela prevleka iz umetne smole je odporna proti obrabi. Zložljiv merilni kavelj (začetek skale od notranje strani merilnega kavlja). Ohišje metra iz zelo odporne umetne mase.

Tehnični opis

Širina traku	10 mm
Vilice ohišja	79 mm
Širina ohišja	20 mm
Dolžina ohišja	79 mm
Dolžina traku	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m

026240 10