

BMI**Beli jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462900 10
GTIN	4007368074205
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Beli jekleni merili trak. Trak je kaljen, fosfatna plast za zaščito pred korozijo in prevleka iz umetne smole za zaščito proti obrabi. Odlično odčitavanje. Neprekinjena skala v mm.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	138 mm
Vilice ohišja	32 mm
Širina ohišja	115 mm
Širina traku	13 mm

Tip začetka metra	A
Dolžina traku	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10
--	-----------