

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 175-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Merilno območje	175 - 200 mm
Standardna globina merjenja	147 mm
Globina merjenja s podaljškom	297 mm
Mera a	19,6 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Celotna dolžina	249 mm
Točnost	0,01 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

### Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 180 mm	484030 180