

**Mitutoyo****Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.**

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

**Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–25 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429110, nastavitveni obroči.

**Tehnični opis**

Merilno območje	50 - 75 mm
Ø nastavitvenega obroča	62 mm

Število mikrometrov	2
Število nastavitvenih obročev	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-75 mm	020550 50-75
--	--------------

## Pribor

Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70