

**BMI®****Nerjaven jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	463050 10
GTIN	4007368110163
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Ohišje:** neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

**Okvir:** okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

**Merilni trak:** patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

**Nerjavni jekleni merilni trak** iz kaljenega krom nikljevega jekla, žgano lakiran s prosojnim lakom. Skala ima dobro čitljive številke in delitev. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Skala v cm (prvih 20 cm dodatno v mm).

**Napitek:**

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

**Tehnični opis**

Dolžina ohišja	138 mm
Širina ohišja	115 mm
Širina traku	13 mm

Vilice ohišja	32 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10
--	-----------