



Nerjaven jekleni tračni meter na vilicah, Dolžina traku: 50m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	464850 50
GTIN	4007368018575
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Nerjavni jekleni merilni trak iz kaljenega krom nikljevega jekla, žgano lakiran s prosojnim lakom. Skala ima dobro čitljive številke in delitev. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Skala v cm (prvih 20 cm dodatno v mm).

Vel. 20 in 30 z ravnim okvirjem, vel. 50 z okvirjem V-oblike.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po ponudbi.

Tehnični opis

celotna dolžina	310 mm
Širina traku	13 mm
Širina okvirja	150 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	50 m

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------