

**Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290090 25
GTIN	4030741325182
Razred artikla	29H

Opis**Izvedba:**

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

Višina držala	20 mm
Delovno območje	10 - 110 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Širina držala	25 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	13 mm
Zatič s prstanom	299925 2

Podložka	299927 2
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Podložka Tip 2	299927 2
Zatič s prstanom Tip 2	299925 2