

**Mitutoyo****Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 6-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

429250 6-8

GTIN

4946368562834

Razred artikla

44A

**Opis****Izvedba:**

**Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**. Merilne površine iz karbidne trdine s prevleko iz titana.

**Prednosti:**

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

**Funkcija:**

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel Digimatic art. 497080, podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Rezervni del:**

Nadomestna merilna glava art. 429252.

## Tehnični opis

Merilno območje	6 - 8 mm
Globina merjenja s podaljškom	183 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Mera a	2 mm
Standardna globina merjenja	83 mm
Točnost	0,005 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
---------------------------	-------------

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Ersatzmesskopf Merilno območje 6-8 mm	429252 6-8
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965