


Garant**Pomično merilo, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410100 150
GTIN	4045197502506
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik.

Fino lepane merilne površine. Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Pakiranje	Etui
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,05 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3

Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------