



Glava za orodje s prijemalno in Whistle-Notch Oblika ADB, BT 50 kratka, Glava za orodje s prijemalno in Whistle-Notch: 6 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302726 6
GTIN	2050001921567
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Z vpenjalnim in omejevalnim vijakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Standard vpenjalnega trna: JIS B6339

Oblika: ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 3 μm

Previsna dolžina A: 63 mm

Zunanji Ø D: 25 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 6

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratka

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50