

Mahr**Digitalno pomično merilo – AKCIJA IP67 i-wi z okroglim merilnikom globine,
Merilno območje: 150STARTmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	402736 150START
GTIN	4059192064365
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Funkcije: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (shranjevanje izmerjenih vrednosti), RESET (nastavljanje ničle), PRESET (prednastavitev enot), mm/inch, Reference-System, LOCK (blokada tipkovnice), DATA (prenos podatkov).

- **Vgrajen radijski oddajnik.**
- **Zaradi referenčnega sistema takoj pripravljen za uporabo.**
- **Odlična odpornost proti prahu, hladilnim mazalnim sredstvom: zaščita IP67**
- **Vir napajanja: baterija, življenjska doba pribl. 3 leta (pri aktiviranem radijskem oddajniku pribl. 0,5 leta).**
- **Lepana vodila.**
- **Drsnik in vodilo iz kaljenega, nerjavnega jekla.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Zelo velik LCD-prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami, vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi, odporen proti prahu in vlagi. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Napotek:

Programsko opremo MarCom Professional 5.2 si lahko brezplačno prenesete na

www.mahr.com/marcom

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Čas delovanja	3 let
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	Ø 1,5
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Avtomatski izklop	da
Merilno območje	0 - 150 mm
Točnost	0,03 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Standard	DIN 862
Preklop odčitavanja	mm/cole
Z globinskim omejevalnikom	da
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	1 kos CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril
maksimalno merilno območje 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična
merila maksimalno merilno območje 200 mm

021010 200