

**Mitutoyo****Pomično merilo, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412101 150
GTIN	4946368110165
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fino brušene merilne površine.

**Dodatni pribor:**

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Merilno območje	150 mm
Delitev	1/128 col
Delitev	1/20 mm
Dolžina konic	40 mm
Pakiranje	Etui
Preklop odčitavanja	mm / col
Kalibriranje	A1
Dolžina križnih konic	17 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Standard	ISO 13385

Masa	143 g
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo	Povišana vodila
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120