

PLANOLITH**Tračnica z vodilnim in vpenjalnim T-utorom vklj. z vgradnjo, za dolžino plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431700 2000
GTIN	2050001039132
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Iz posebnega jekla z neznatnim zvijanjem, površina je nesvetleče kromirana; tračnice so s trdo kamnino povezane tako, da se ne morejo premakniti in izpasti.

Točnost:

0,01 mm/1000 mm, izvedba B. Vodilni in vpenjalni T-utor, brušena. Nazivna mera 14 mm je približna mera, pribor (kot so npr. konjički ipd.) je precizno prilagojen tej meri.

Napotek:

Pri naročilu navedite dolžino tračnice s T-utorom v površini in upoštevajte potrebno najmanjšo debelino plošče iz naravne trde kamnine. Pri križajočih se T-utorih in čelnih T-utorih veljajo cene po ponudbi.

Tehnični opis

Minimalna debelina plošče iz naravne trde kamenine	220 mm
za dolžino plošče	2000 mm
Vrsta izdelka	Vodilna tračnica