

**Primež za brušenje in kontrolo, z vretenom, Širina čeljusti A: 45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363550 45
GTIN	4045197313553
Razred artikla	38F

**Opis****Izvedba:**

· **Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.**

**Uporaba na 4 različnih straneh** (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).

Z vodoravno **brušeno prizmo**.

**Funkcija:**

**Sistem z vlekom navzdol** – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanja obdelovanca ali poskakovanja orodja.

**Uporaba:**

Za **natančno obdelavo in kontrolo**.

**Točnost:**

Znotraj **0,003 mm / 100 mm** (natančnost sistema).

**Obseg dobave:**

Vklj. z upravljalno ročico.

**Tehnični opis**

maksimalno območje vpenjanja b	65 mm
Masa	1,3 kg
Celotna dolžina a	150 mm
Širina čeljusti A	45 mm
Višina čeljusti C	20 mm

Celotna širina B	45 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež