

Garant
Prijemalna predložna čeljust 5/5, za tip: 63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361141 63
GTIN	4045197849168
Razred artikla	310

Opis
Izvedba:
Naležna površina 3 mm.

2 vpenjalni stopnji z višino 5 mm.

Prednosti:
Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.
Primerno za :

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Širina čeljusti b: 63 mm

Višina čeljusti h: 20 mm

Dolžina čeljusti l: 12 mm

ustreza barvni kodi: Xpent0

Tehnični opis

Višina h_1	15 mm
Dolžina l_1	9 mm
Širina čeljusti b	63 mm
Višina h_2	15 mm

Dolžina čeljusti l	12 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina l ₂	9 mm
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)