

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo s sistemom AOS, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412632 150
GTIN	4946368667720
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Merilni rezultat je prikazan z različnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

**Tehnični opis**

Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Čas delovanja	20.000 h
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 150 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Pokrov predala za baterije Tip B	412239 B