

**Garant****Rezkar za posnemanje robov 30°, Držalo Weldon, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216548 6
GTIN	4045197851727
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	38 mm
maksimalni $\varnothing$ posnetja $D_{maks}$	32 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260986 HB725-1
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ D	6 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja naprej	120 stopinj
Nastavni kot $\kappa$	30 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard

Vrsta izdelka

Rezkar za posnemanje robov

**Pribor**PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 3,0 Nm

211750 3,0

Vpenjalni vijak

219844