



Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit, trikotna, Dolžina×širina (stopnja preciznosti): 120X13Fmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558950 120X13F
GTIN	4045197407245
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Sintrani rubinasti **gladilni kamni** zrnatosti: **fina (M)** (Ra pribl. 1 µ, približno zrnatost 2000).

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

Tehnični opis

Dolžina	120 mm
Stopnja preciznosti	fina
Širina	13 mm
Zrnatost	2000
Serija	Degussit®
Brusno sredstvo	Sintrani rubin
Oblika	trikotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		