



## Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit, pravokotna, Dolžina×širina (stopnja preciznosti): 100X6Mmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558955 100X6M
GTIN	4045197407252
Razred artikla	53D

### Opis

#### Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Sintrani rubinasti **gladilni kamni** zrnatosti: **srednja (M)** (Ra pribl. 10 µ, približno zrnatost 600).

#### Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polfina
Širina	6 mm
Zrnatost	600
Dolžina	100 mm
Serija	Degussit®
Brusno sredstvo	Sintrani rubin
Oblika	pravokotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		