

**Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540260 D1009
GTIN	4027497041091
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave L₁: 9 mm

Celotna dolžina: 49 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	49 mm
Opis oblike	Krogla
Ø glave	10 mm

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Kratica ozobja	Z7
Oblika	D1009
Dolžina glave L ₁	9 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar