

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 390 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Zvrst	CA515
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje