



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: L1230



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Okrogli stožec** (KEL).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli stožec

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave L₁: 30 mm

Celotna dolžina: 70 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	70 mm
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	12 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Oblika	L1230
Dolžina glave L ₁	30 mm
Opis oblike	Okrogli stožec
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar