

**Podaljški, Notranji in zunanji Ø: 2,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149400 2,4
GTIN	4045197857231
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Kaljeni in pocinkani. Zunanji in notranji 4-kotnik imata enako mero.

Uporaba:

Za podaljševanje kratkih navojnih svedrov (npr. DIN 351/352/2181/5157), povrtal in drugih orodij s 4-kotnim držalom.

Napotek:

Podaljški za strojne navojne svedre z držalom, npr. po DIN 371/374/376, glejte **art. 338400**.

Tehnični opis

Celotna dolžina	70 mm
Ø D	6 mm
Notranji in zunanji Ø	2,4 mm
Standard	DIN 377
Vrsta izdelka	Podaljšek