

**Brusni obroč (CER), zrnatost 40 grobi, Ø objemke × širina objemke: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553790 60X30
GTIN	4027497456215
Razred artikla	53L

**Opis****Izvedba:**

**Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

**Keramična brusna zrna (CER).****Uporaba:**

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

**Primerno za:**

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

**Tehnični opis**

Zrnatost	40
Širina tulca	30 mm

Ø tulca	60 mm
Stopnja preciznosti	groba
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave x dolžina glave 60X30 mm

553600 60X30