

**Brusni obroč (CER), zrnatost 60 polfini, Ø objemke × širina objemke:
45X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

553795 45X30

GTIN

4027497456239

Razred artikla

53L

Opis**Izvedba:**

Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

Keramična brusna zrna (CER).**Uporaba:**

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala – tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Tehnični opis

Zrnatost

60

Širina tulca	30 mm
Ø tulca	45 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave × dolžina glave 45X30 mm

553600 45X30