



Rezalna plošča Basic* 2 v 1, Ø plošče: 178mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563600 178
GTIN	9003172230009
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Univerzalne rezalne plošče za rezanje profilov, cevi ipd. **Specifikacija A30BF; 2 v 1.**

Tehnični opis

Debelina plošče	3 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Specifikacija	A30BF
Ø plošče	178 mm
za debeline materiala	9 - 15 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		