

Garant**Roto rezkar Z1 – grobi, HM, Tip: M1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540600 M1020
GTIN	4045197155887
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Koničasti stožec** (SKM).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Opis oblike	Koničasti stožec
Kratica ozobja	Z1
Oblika	M1020
Celotna dolžina	60 mm
Ø glave	10 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serija	Ozobje Z1
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	pogojno primerno		